

Yale

Tritočkovna transportna enota, tip LX, z ojnico za upravljanje, Nosilnost: 6t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086009 6
GTIN	4025092163781
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Tritočkovne transportne enote za transport srednje težkih bremen. Z ojnico in zadnjim transportnim sklopom. Zadnji transportni enoti sta enake izvedbe in sta opremljeni z nastavljivima povezovalnima drogoma. Celotna nosilnost se 50-odstotno porazdeli na obe transportni enoti.

Obseg dobave:

Tri transportne enote, dva povezovalna droga, ojnica.

Tehnični opis

Masa	45 kg
Območje nastavljanja zadaj od – do	500 - 1400 mm
Višina tovarne površine zadaj	115 mm
Višina tovarne površine spredaj	115 mm
Širina tovarne površine spredaj	150 mm
Ø koles	85 mm
Število koles zadaj	8

Širina koles	90 mm
Širina tovarne površine zadaj	250 mm
Dolžina tovarne površine zadaj	300 mm
Dolžina tovarne površine spredaj	185 mm
Oznaka proizvajalca	LX-6
Število koles spredaj	4
Nosilnost	6 t
Vrsta izdelka	Podvozja za težka bremena