



**SOMT.....ER-FL, PR1525, Tip: 14**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222086 14
GTIN	4960664708161
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

**Uporaba:**

**Geometrija FL** (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.

Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 – 1,2 mm
Tip	ST1400
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Radij rezila	1,4 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
Velikost obračalne ploščice	14

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-FL
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		