



Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232258 12
GTIN	4045197658425
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 31,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	31,8 mm
Ø območja D _c	12 - 12,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7	232990 TX7