

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232250 18
GTIN	4045197589057
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L₁: 168,3 mm

Ø držala D_s: 25 mm

Dolžina držala L_s: 56 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Ø držala D _s	25 mm
Ø območja D _c	18 - 24 mm
Uporabna dolžina L ₁	168,3 mm
Dolžina držala L _s	56 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
--	------------

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
---	------------

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
--	------------

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
---	------------