



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232258 13
GTIN	4045197658432
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 35 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

### Tehnični opis

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	35 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8