



## Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232245 12
GTIN	4045197658067
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Z ravnimi utori.

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 20 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

### Tehnični opis

Ø območja D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	31,8 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7	232990 TX7
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6