



Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8xD, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232265 12
GTIN	4045197592613
Razred artikla	22G

Opis

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 111,1 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	111,1 mm
Ø območja D_c	12 - 12,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7	232990 TX7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6