

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232258 18
GTIN	4045197658449
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:****Z ravnimi utori.****Napotek:**Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 18 - 24 mmUporabna dolžina L₁: 69,8 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Ø območja D _c	18 - 24 mm
Uporabna dolžina L ₁	69,8 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
