



Akumulatorski udarni vrtni vijak brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, Tip: GSB1890C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijak Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpensalna vrtna glava.**

Z **EC-motorjem brez ščetk.**

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost. Z zavoro motorja.

Kompaktna zasnova, zelo kratka dolžina glave (samo 175 mm) za popolno rokovanje.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev in s kovčkom L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 630 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Največji vrtilni moment v mehko	36 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2100 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	11,8 m/s ²
Višina	210 mm
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-90 C
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	1,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,2 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	64 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Širina	77 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Dolžina	175 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki

