

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	8 mm
Srednji premik $L_3$	5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Celotna dolžina $L$	125 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7 mm
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	AH08K SCLCR/L06
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500