

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	AH08K SCLCR/L06
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	7 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500