

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄	10 mm
Dolžina glave L ₁	13 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 0808D07
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500