

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	7,5 mm
Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	60 mm
ISO-oznaka držala	SDNCN 0808D07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	4 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500