

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 0808D07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Celotna dolžina L	60 mm
Velikost ploščice	7 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost držala	8 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	10 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500