

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 8/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	8 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
ISO-oznaka držala	A08F SDXCR/L04
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Velikost ploščice	4 mm
Dolžina glave $L_1$	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	9,2 mm
Srednji premik $L_3$	5 mm
Celotna dolžina $L$	80 mm
Uporabna globina $T$	3 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500