

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	7 mm
Ø držala D_s	8 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
ISO-oznaka držala	E08K SDQCR/L07
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Višina vpenjanja L_2	7,6 mm
Prevesna dolžina L_1	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500