

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Ø držala D_s	8 mm
ISO-oznaka držala	A08F SDXCR/L04
Višina vpenjanja L_2	7,5 mm
Srednji premik L_3	5 mm
Dolžina glave L_1	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	9,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Celotna dolžina L	80 mm
Uporabna globina T	3 mm
Velikost ploščice	4 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500