

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	8 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,6 mm
Prevesna dolžina $L_1$	26 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12 mm
ISO-oznaka držala	E08K SDQCR/L07
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500