

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260326 16/07 |
| GTIN | 4067263619796 |
| Razred artikla | 29E |

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Srednji premik L_3 | 11 mm |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Prevesna dolžina L_1 | 80 mm |
| ISO-oznaka držala | A16X SDUCR/L07 |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Serija | Master Mute |
| Velikost ploščice | 7 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 38 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 20 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. |
| Celotna dolžina L | 151 mm |
| območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 96 mm |
| Standard | DIN 8024 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Vrsta uporabe | desno |
| Nihanje | z dušenjem |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |