

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Celotna dolžina L	120 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	9 mm
Ø držala D_s	12 mm
Serijska	Master Mute
Prevesna dolžina L_1	60 mm
ISO-oznaka držala	A12X SDUCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	72 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje