

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik $L_3$	8,5 mm
Serija	Master Mute
Ø držala $D_s$	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	16 mm
Celotna dolžina L	120 mm
ISO-oznaka držala	A12X SCLCR/L06
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	60 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	72 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje