

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

Serijska	Master Mute
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
ISO-oznaka držala	A20X SCLCR/L09
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	177 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Prevesna dolžina $L_1$	100 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Srednji premik $L_3$	13 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje