

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A40X STFCL/L16
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Serijska	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Velikost ploščice	16 mm
Ø držala D_s	40 mm
Srednji premik L_3	27 mm
Celotna dolžina L	345 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno

Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje