

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	100 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 47
ISO-oznaka držala	A20X STFCL/L11
Celotna dolžina L	177 mm
Serijska	Master Mute
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje