

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 47
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik L_3	17 mm
Ø držala D_s	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
ISO-oznaka držala	A25X STFCCR/L11
Serija	Master Mute
Celotna dolžina L	222 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	155 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje