

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	277 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Ø držala D _s	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L ₃	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	40 mm
Serijska	Master Mute
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Prevesna dolžina L ₁	160 mm
ISO-oznaka držala	A32X SDUCR/L11
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	192 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje