

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 40/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
ISO-oznaka držala	A40X SDUCR/L11
Celotna dolžina L	343 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	200 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	27 mm
Velikost ploščice	11 mm
Serijska	Master Mute
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	50 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje