

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 20/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	100 mm
Srednji premik L_3	13 mm
ISO-oznaka držala	A20X SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala D_s	20 mm
Celotna dolžina L	177 mm
Serija	Master Mute
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje