

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Serija	Master Mute
Velikost ploščice	7 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
ISO-oznaka držala	A12X SDUCR/L07
Prevesna dolžina L_1	60 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	72 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje