

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Srednji premik L_3	13 mm
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	177 mm
ISO-oznaka držala	A20X SCLCR/L09
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Serija	Master Mute
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Prevesna dolžina L_1	100 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje