

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 20/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 47
Velikost ploščice	11 mm
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Srednji premik L_3	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Celotna dolžina L	177 mm
Ø držala D_s	20 mm
ISO-oznaka držala	A20X STFCL/L11
Serija	Master Mute
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	120 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje