

Garant

Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/06mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	151 mm
Serija	Master Mute
Srednji premik L ₃	11 mm
Prevesna dolžina L ₁	80 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
ISO-oznaka držala	A16X SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Ø držala D _s	16 mm
Velikost ploščice	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	20 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	96 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje