

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 32/09mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260045 32/09 |
| GTIN | 4067263623410 |
| Razred artikla | 29E |

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Prevesna dolžina L_1 | 160 mm |
| Ø držala D_s | 32 mm |
| Velikost ploščice | 9 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. |
| Celotna dolžina L | 277 mm |
| Serija | Master Mute |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 50 |
| ISO-oznaka držala | A30X SCLCR/L09 |
| Srednji premik L_3 | 22 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 40 mm |
| območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 192 mm |
| Standard | DIN 8024 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Vrsta uporabe | levo |
| Nihanje | z dušenjem |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |