

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 40/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Serija	Master Mute
Srednji premik $L_3$	27 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	50 mm
Ø držala $D_s$	40 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
ISO-oznaka držala	A40X SCLCR/L09
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Prevesna dolžina $L_1$	200 mm
Celotna dolžina $L$	343 mm
območje $S$ , ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje