

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232258 25
GTIN	4045197658456
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:****Z ravnimi utori.****Napotek:**Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 25 - 35 mmUporabna dolžina L₁: 85,7 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Uporabna dolžina L ₁	85,7 mm
Ø območja D _c	25 - 35 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijajčne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600