

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232250 48
GTIN	4045197589088
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 231,8 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 40 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	231,8 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Dolžina držala L <sub>s</sub>	70 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

**Pribor**

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijajčne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20

232990 TX20

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600