

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232245 13
GTIN	4045197658074
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 34,9 mm

Ø držala D_s: 20 mm

Dolžina držala L_s: 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Ø držala D _s	20 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D _c	13 - 17,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	34,9 mm
Dolžina držala L _s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3