



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 36



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232258 36
GTIN	4045197658463
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 120,6 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

### Tehnični opis

Ø območja D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	120,6 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600