



## Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232245 18
GTIN	4045197658081
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

#### Z ravnimi utori.

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 66,7 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 25 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 56 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	66,7 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	56 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9