



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8×D, Tip: 18



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232265 18
GTIN	4045197592637
Razred artikla	22G

### Opis

#### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 5 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 10 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 273,1 mm

Velikost morsekonusa MK: 3

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Uporabna dolžina $L_1$	273,1 mm
Ø območja $D_c$	18 - 24 mm
Velikost morsekonusa MK	3
Število rezil $Z$	2
Izvedba	8×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9