

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 12
GTIN	4045197589095
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Napotek:**

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 5 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 111,1 mm

Ø držala  $D_s$ : 20 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX7

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	20 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX7
Uporabna dolžina $L_1$	111,1 mm
Ø območja $D_c$	12 - 12,5 mm
Dolžina držala $L_s$	50 mm
Število rezil $Z$	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX7	232990 TX7