

# Yale

## Dvigalo UNO plus A z jekleno verigo, Nosilnost: 1,5t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine v kompaktni izvedbi. Lahko tekoča **sklopka za verigo**. Vodilo za verigo za neoviran tek verige.

#### Uporaba:

Standardna večnamenska naprava za priročno, večnamensko uporabo.

#### Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

**Drсна sklopka** (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

#### ATEX izvedba po ponudbi

### Tehnični opis

Normalna višina dviga	1,5 m
Nosilnost	1500 kg
Material ohišja	Jeklena pločevina
Sklopka za verigo	da
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	35 daN
Nosilnost t	1,5 t
Število verig	1
Masa	9,2 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec