

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232245 25
GTIN	4045197658098
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Z ravnimi utori.****Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 32 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 60 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	85,7 mm
Ø območja D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Dolžina držala L <sub>s</sub>	60 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600