

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232258 48
GTIN	4045197658470
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:****Z ravnimi utori.****Napotek:**Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 48 - 65 mmUporabna dolžina L₁: 130,1 mm

Velikost morsekonusa MK: 5

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Ø območja D _c	48 - 65 mm
Uporabna dolžina L ₁	130,1 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Velikost morsekonusa MK	5
Število rezil Z	2
Izvedba	3×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600