

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8×D, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232265 25
GTIN	4045197592644
Razred artikla	22G

**Opis****Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 5 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 10 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 289 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

**Tehnični opis**

Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Ø območja $D_c$	25 - 35 mm
Uporabna dolžina $L_1$	289 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil $Z$	2
Izvedba	8×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

**Pribor**

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600