

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 13
GTIN	4045197592507
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L_1 : 114,3 mm

Ø držala D_s : 20 mm

Dolžina držala L_s : 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Ø območja D_c	13 - 17,5 mm
Ø držala D_s	20 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Uporabna dolžina L_1	114,3 mm
Dolžina držala L_s	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8