



## Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 16/2mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

### Tehnični opis

Prevesna dolžina $L_1$	25 mm
Ø $D_3$	5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Velikost obračalne ploščice	06
Ø rezila $D_c$	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	188 mm
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	229915 (T7; 0,8 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,9 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	30 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	2,73 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	10 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Vpenjalni vijak	229915
-----------------	--------