

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222818 GG
GTIN	4960664671175
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,06–0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEU 1205 ANER-GL
Zvrst	PR1510
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		