


BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Tip: INOX

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Razred artikla	25A

Opis
Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne kote 90° izberite $a_p = 4$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,05 – 0,08 mm
Radij rezila	0,4 mm
Tip	INOX
Zvrst	PR1535
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070304 ER-JS
Zvrst	PR1535
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		