

**Mitutoyo****Digitalna merilna ura odčitavanje 0,005 mm, Merilno območje: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434622 25
GTIN	4946368840529
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.

### Prednosti:

- **Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.**
- **Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.**
- **Analogni palični grafikon.**
- **Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.**
- **Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.**
- **Visoka natančnost, vrednost koraka 0,5 µm.**

### Funkcija:

IP30: zaščita pred vdorom tujkov s Ø 2,5 mm, je zagotovljena, vendar se je treba izogibati orodjem in žicam, zaščita pred vodo pa ni zagotovljena.

### Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija), odmikalno ročico.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	59 mm
Merilno območje	25,4 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Kalibriranje	C1
Merilna sila	≤ 1,8 N
Preklop odčitavanja	0,005 mm
Nazivna napetost	5,9 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina	168,5 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Točnost	0,0025 mm
Dolžina vpenjalnega stebra	19,5 mm
Nazivni tok	2 A
Globina	49,1 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina številok	11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

## Pribor

ADAPTER

497661 ADAPTER